

Súprava kontrolných kolíkov v drevenom púzdre Trieda tolerancie 2, Typ: 81



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	483811 81
GTIN	2050001057006
Trieda položky	48A

Popis

Prevedenie:

Z kvalitnej kalibračnej ocele, kalenej (60 ± 2 HRC) a brunovanej. Súpravy skúšobných kolíkov sú prehľadne uložené v drevenej skrinke s označovanými vývrtmi (od 1,5 mm Ø sú skúšobné kolíky takisto označované priamo). Dĺžka skúšobných kolíkov 40 mm do Ø 0,99 mm, nad tým 70 mm.

Trieda tolerancie 2: Ø kolíka $\pm 0,002$ mm.

Použitie:

Pre práce na súradnicovej vyvrtávačke alebo v konštrukcii nástrojov a zariadení. Napr. na meranie tolerancií vŕtania, na kontrolovanie ložísk vývrtov, kontrolu tolerancií vzdialenosti dvoch vývrtov, premeriavanie ozubených kolies alebo závitov, ako aj na kontroly uhlov a profilov atď.

Technický opis

Rozsah nominálnych veľkostí	1 - 5 mm
Počet skúšobných kolíkov	81
Stúpanie	0,05 mm
Norma	DIN 2269
Tolerančná trieda	2
Tvrdosť	60 ± 2 HRC

Materiál	Kalibračná oceľ
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S18
Druh produktu	Skúšobný kolík

Služby

Kalibrácia DAkkSSúprava skúšobných kolíkov Obsah súpravy 81	020890 81
KalibráciaSúprava skúšobných kolíkov Obsah súpravy 81	020880 81