

**3M****Brusný pás (A) 237AA Trizact™, 13×457 mm, Zrnitost: 180**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	558462 180
GTIN	4046719336883
Trieda položky	53M

## Popis

### Prevedenie:

**Abrazívne častice v tvare pyramídy (A)** sú založené na presne usporiadanej, trojrozmernej štruktúre najmenších minerálnych častíc oxidu hlinitého. Pri brúsení sa neustále odkrývajú nové vrstvy abrazívnych častíc – až po tkaninovú podložku (X-tkanina).

### Použitie:

Na rafináciu a konečnú úpravu. Pre **absolútne konzistentné výsledky jemného brúsenia** všetkých ocelí, chróm-niklových ocelí, kobaltu, niklu a zliatin titánu.

### Upozornenie:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

## Technický opis

Zrnitosť	180
3M-označenie zrn	A100
Séria	237AA

Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pása	13 mm
Dĺžka brúsneho pása	457 mm
Atribút Názov produktu	13x457 mm
Označenie výrobcu	237AA Trizact™
Druh produktu	Brúsny pás

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	32-38	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	25-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-25	H
INOX	vhodný	18-30	
Ti	vhodný	10-20	
GG(G)	vhodný	30-45	K
suché	vhodný		