



Presný pilník habilis Celková dĺžka 215 mm, SH 00 / DH 1, Typ: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	527060 5
GTIN	613548056264
Trieda položky	53B

Popis

Prevedenie:

Švajčiarske presné pilníky s maximálnou tvarovou presnosťou, presnosťou seku, výkonom pilníka a životnosťou. Tvary podobné ihlovému pilníku, avšak so **silnou, kovanou** 4-hranou, príp. 6-hranou **stopkou** a **vystuženým prierezom**. **Rukoväť pilníka nie je nevyhnutná.**

Použitie:

Vhodné najmä pre výrobu nástrojov a tvarov z dôvodu úzkych tvarov so špicatým výbehom.

Presné pilníky Habilis umožňujú **vyšší pracovný tlak** ako ihlové pilníky.

Technický opis

Prierez	6,0×6,0 mm
Celková dĺžka	215 mm
Plochy pilníkovania	3
Popis tvaru	Štvorhran
Švajčiarsky sek	00
zodpovedá nemeckému seku	1
Atribút Názov produktu	SH 00 / DH 1
vrát. rukoväti držadla	nie
Držadlo nevyhnutné	nie
Druh produktu	Presný pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Uni	podmienene vhodný		