

**Brusný pás (A) 237AA Trizact™, 75×2000 mm, Zrnitost: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558471 120
GTIN	2050001694126
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Abrazívne častice v tvare pyramídy (A) sú založené na presne usporiadanej, trojrozmernej štruktúre najmenších minerálnych častíc oxidu hlinitého. Pri brúsení sa neustále odkrývajú nové vrstvy abrazívnych častíc – až po tkaninovú podložku (X-tkanina).

Použitie:

Na rafináciu a konečnú úpravu. Pre **absolútne konzistentné výsledky jemného brúsenia** všetkých ocelí, chróm-niklových ocelí, kobaltu, niklu a zliatin titánu.

Upozornenie:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Technický opis

3M-označenie zrn	A160
Zrnitosť	120
Séria	237AA

Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pása	75 mm
Dĺžka brúsneho pása	2000 mm
Atribút Názov produktu	75×2000 mm
Označenie výrobcu	237AA Trizact™
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	32-38	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	25-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-25	H
INOX	vhodný	18-30	
Ti	vhodný	10-20	
GG(G)	vhodný	30-45	K
suché	vhodný		