

**Presný 3-hranný pilník, Dĺžka bez stopky v mm / švajčiarsky sek: 200/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	524000 200/2
GTIN	613548068168
Trieda položky	53B

**Popis****Prevedenie:**

**Švajčiarske presné pilníky** zodpovedajú maximálnym nárokom na tvarovú presnosť, presnosť seku, výkon pilníka a životnosť. Špeciálna oceľ s tvrdosťou **65 – 66 HRC**. Na rozdiel od dielenských pilníkov sú k dispozícii na účely použitia presne prispôbené, **mierne vypuklé tvary**, špeciálne uhly sekov a rozšírený výber rôznych sekov. Takto sa pri hospodárnejšom výkone pilníka dosiahnu neustále hladké plochy pilníkovania.

**Zo všetkých strán vyrezávané; ostrý výbeh.**

**Technický opis**

Dĺžka bez pántu	200 mm
Šírka	14,2 mm
zodpovedá nemeckému seku	4
Druh produktu	Presný pilník

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		

Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný
INOX	vhodný
Ti	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný
Uni	podmienene vhodný

## Príslušenstvo

Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 120	519400 120
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120	519600 120
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 100	519510 100
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110	519600 110
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519550 110
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519510 110