

3M**Brusný pás (A) 237AA Trizact™, 30×533 mm, Zrnitost: 400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 558467 400 |
| GTIN | 2050001711649 |
| Trieda položky | 53M |

Popis

Prevedenie:

Abrazívne častice v tvare pyramídy (A) sú založené na presne usporiadanej, trojrozmernej štruktúre najmenších minerálnych častíc oxidu hlinitého. Pri brúsení sa neustále odkrývajú nové vrstvy abrazívnych častíc – až po tkaninovú podložku (X-tkanina).

Použitie:

Na rafináciu a konečnú úpravu. Pre **absolútne konzistentné výsledky jemného brúsenia** všetkých ocelí, chróm-niklových ocelí, kobaltu, niklu a zliatin titánu.

Upozornenie:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Technický opis

| | |
|------------------|-------|
| 3M-označenie zrn | A45 |
| Zrnitosť | 400 |
| Séria | 237AA |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Skratka pre brúsivo | A |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Šírka brúsneho pása | 30 mm |
| Dĺžka brúsneho pása | 533 mm |
| Atribút Názov produktu | 30x533 mm |
| Označenie výrobcu | 237AA Trizact™ |
| Druh produktu | Brúsny pás |

Údaje o užívatel'ovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 32-38 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 20-25 | P |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | 32-38 | H |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | 25-30 | H |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | 20-25 | H |
| INOX | vhodný | 18-30 | |
| Ti | vhodný | 10-20 | |
| GG(G) | vhodný | 30-45 | K |
| suché | vhodný | | |