

## Súprava kontrolných kolíkov v drevenej kazete Trieda tolerancie 2, Typ: 1-2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	483830 1-2
GTIN	2050001048653
Trieda položky	48A

### Popis

#### Prevedenie:

Z kvalitnej kalibračnej ocele, kalenej ( $60 \pm 2$  HRC) a brunovanej. Súpravy skúšobných kolíkov sú prehľadne uložené v drevenej skrinke s označovanými vývrtmi (od 1,5 mm Ø sú skúšobné kolíky takisto označované priamo). Dĺžka skúšobných kolíkov 40 mm do Ø 0,99 mm, nad tým 70 mm.

**Trieda tolerancie 2:** Ø kolíka  $\pm 0,002$  mm. 1 drevená krabica.

#### Použitie:

Pre práce na súradnicovej vyvrtávačke alebo v konštrukcii nástrojov a zariadení. Napr. na meranie tolerancií vŕtania, na kontrolovanie ložísk vývrtov, kontrolu tolerancií vzdialenosti dvoch vývrtov, premeriavanie ozubených kolies alebo závitov, ako aj na kontroly uhlov a profilov atď.

### Technický opis

Rozsah nominálnych veľkostí	1 - 2 mm
Počet skúšobných kolíkov	101
Stúpanie	0,01 mm
Norma	DIN 2269
Tolerančná trieda	2
Tvrdosť	$60 \pm 2$ HRC

Materiál	Kalibračná oceľ
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S18
Druh produktu	Skúšobný kolík

**Služby**

KalibráciaSúprava skúšobných kolíkov Obsah súpravy 101	020880 101
Kalibrácia DAkkSSúprava skúšobných kolíkov Obsah súpravy 101	020890 101