



Presný okrúhly pilník VALTITAN, Dĺžka bez stopky v mm / švajčiarsky sek: 200/2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	525550 200/2
GTIN	613548062630
Trieda položky	53B

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné presné pilníky VALTITAN s extrémne vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu na základe tvrdosti povrchu **1200HV**. Špeciálny tvar zubov bráni upchávaniu pilníkov pilinami. Maximálny výkon trieskového obrábania a životnosť. Takmer nehrdzavejúce, preto taktiež použiteľné v silne korozívnom prostredí. Nezanedbáva žiadne hrdzavejúce zvyšky. **Špicatý výbeh.**

Technický opis

Priemer	7,8 mm
Dĺžka bez pántu	200 mm
zodpovedá nemeckému seku	4
Druh produktu	Presný pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		

Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný
Uni	vhodný

Príslušenstvo

Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20	576000 80X20
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25	576000 100X25
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 100	519510 100
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519510 110
Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110	519550 110
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 100	519400 100
Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40	576000 115X40
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110	519600 110
2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 120	519600 120