



Súprava presných pilníkov Habilis 5-dielne, Celková dĺžka mm / švajčiarsky sek: 215/00



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	527050 215/00
GTIN	613548056325
Trieda položky	53B

Popis

Prevedenie:

Švajčiarske presné pilníky s maximálnou tvarovou presnosťou, presnosťou seku, výkonom pilníka a životnosťou. Tvary podobné ihlovému pilníku, avšak so **silnou, kovanou** 4-hranou, príp. 6-hranou **stopkou** a **vystuženým prierezom**. **Rukoväť pilníka nie je nevyhnutná.**

Použitie:

Vhodné najmä pre výrobu nástrojov a tvarov z dôvodu úzkych tvarov so špicatým výbehom.

Presné pilníky Habilis umožňujú **vyšší pracovný tlak** ako ihlové pilníky.

Rozsah balenia:

Po 1 pilníku č. 527060 / 7070 veľ. 1, 3, 4, 5, 6 vrátane puzdra.

Technický opis

Celková dĺžka	215 mm
zodpovedá nemeckému seku	1
Druh produktu	Presný pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		

Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný
Uni	podmienene vhodný

Príslušenstvo

Presný pilník habilisCelková dĺžka 215 mm Typ 6	527060 6
Presný pilník habilisCelková dĺžka 215 mm Typ 3	527060 3
Presný pilník habilisCelková dĺžka 215 mm Typ 5	527060 5
Presný pilník habilisCelková dĺžka 215 mm Typ 1	527060 1
Presný pilník habilisCelková dĺžka 215 mm Typ 4	527060 4