

3M**Brusný pás (A) 237AA Trizact™, 40×815 mm, Zrnitost: 600**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	558465 600
GTIN	4046719000210
Trieda položky	53M

Popis

Prevedenie:

Abrazívne častice v tvare pyramídy (A) sú založené na presne usporiadanej, trojrozmernej štruktúre najmenších minerálnych častíc oxidu hlinitého. Pri brúsení sa neustále odkrývajú nové vrstvy abrazívnych častíc – až po tkaninovú podložku (X-tkanina).

Použitie:

Na rafináciu a konečnú úpravu. Pre **absolútne konzistentné výsledky jemného brúsenia** všetkých ocelí, chróm-niklových ocelí, kobaltu, niklu a zliatin titánu.

Upozornenie:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Technický opis

Zrnitosť	600
3M-označenie zrn	A30
Séria	237AA

Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pása	40 mm
Dĺžka brúsneho pása	815 mm
Atribút Názov produktu	40×815 mm
Označenie výrobcu	237AA Trizact™
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	32-38	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	25-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-25	H
INOX	vhodný	18-30	
Ti	vhodný	10-20	
GG(G)	vhodný	30-45	K
suché	vhodný		