



Presný pilník habilis Celková dĺžka 215 mm, SH 1 / DH 3, Typ: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|--------------|
| Číslo objednávky | 527070 6 |
| GTIN | 613548056257 |
| Trieda položky | 53B |

Popis

Prevedenie:

Švajčiarske presné pilníky s maximálnou tvarovou presnosťou, presnosťou seku, výkonom pilníka a životnosťou. Tvary podobné ihlovému pilníku, avšak so **silnou, kovanou** 4-hranou, príp. 6-hranou **stopkou** a **vystuženým prierezom**. **Rukoväť pilníka nie je nevyhnutná.**

Použitie:

Vhodné najmä pre výrobu nástrojov a tvarov z dôvodu úzkych tvarov so špicatým výbehom. **Presné pilníky Habilis** umožňujú **vyšší pracovný tlak** ako ihlové pilníky.

Technický opis

| | |
|--------------------------|---------------|
| Popis tvaru | Trojhran |
| Prierez | 9,5×9,5 mm |
| Celková dĺžka | 215 mm |
| Švajčiarsky sek | 1 |
| zodpovedá nemeckému seku | 3 |
| Atribút Názov produktu | SH 1 / DH 3 |
| Druh produktu | Presný pilník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|--------|--------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný |
| INOX | vhodný |
| Ti | podmienene vhodný |
| GG(G) | vhodný |
| CuZn | vhodný |
| Plast, sklolaminát | vhodný |
| Drevo | vhodný |
| Uni | podmienene vhodný |