

**Presný polgulatý pilník, Dĺžka bez stopky v mm / švajčiarsky sek: 150/0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|--------------|
| Číslo objednávky | 525000 150/0 |
| GTIN | 613548069431 |
| Trieda položky | 53B |

Popis**Prevedenie:**

Švajčiarske presné pilníky zodpovedajú maximálnym nárokom na tvarovú presnosť, presnosť seku, výkon pilníka a životnosť. Špeciálna oceľ s tvrdosťou **65 – 66 HRC**. Na rozdiel od dielenských pilníkov sú k dispozícii na účely použitia presne prispôbené, **mierne vypuklé tvary**, špeciálne uhly sekov a rozšírený výber rôznych sekov. Takto sa pri hospodárnejšom výkone pilníka dosiahnu neustále hladké plochy pilníkovania.

Zo všetkých strán vyrezávané; ostrý výbeh.

Technický opis

| | |
|--------------------------|---------------|
| Dĺžka bez pántu | 150 mm |
| Prierez | 15,1×5,8 mm |
| zodpovedá nemeckému seku | 1 – 2 |
| Druh produktu | Presný pilník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Oceľ < 60 HRC | vhodný |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný |
| INOX | vhodný |
| Ti | podmienene vhodný |
| GG(G) | vhodný |
| CuZn | vhodný |
| Plast, sklolaminát | vhodný |
| Drevo | vhodný |
| Uni | podmienene vhodný |

Príslušenstvo

| | |
|--|---------------|
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40 | 576000 115X40 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20 | 576000 80X20 |
| 2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110 | 519600 110 |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 100 | 519510 100 |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110 | 519550 110 |
| Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 120 | 519400 120 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25 | 576000 100X25 |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 90 | 519510 90 |