

**Presný okrúhly pilník, Dĺžka bez stopky v mm / švajčiarsky sek: 150/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Číslo objednávky | 525500 150/2 |
| GTIN             | 613548070031 |
| Trieda položky   | 53B          |

**Popis****Prevedenie:**

**Švajčiarske presné pilníky** zodpovedajú maximálnym nárokom na tvarovú presnosť, presnosť seku, výkon pilníka a životnosť. Špeciálna oceľ s tvrdosťou **65 – 66 HRC**. Na rozdiel od dielenských pilníkov sú k dispozícii na účely použitia presne prispôbené, **mierne vypuklé tvary**, špeciálne uhly sekov a rozšírený výber rôznych sekov. Takto sa pri hospodárnejšom výkone pilníka dosiahnu neustále hladké plochy pilníkovania.

**Špicatý výbeh.****Technický opis**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Priemer                  | 5,85 mm       |
| Dĺžka bez pántu          | 150 mm        |
| zodpovedá nemeckému seku | 3 – 4         |
| Druh produktu            | Presný pilník |

**Údaje o užívateľovi**

|                               | Zhoda  | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|
| Alu mg                        | vhodný |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný |                |         |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Oceľ < 60 HRC      | vhodný            |
| Oceľ < 67 HRC      | podmienene vhodný |
| INOX               | vhodný            |
| Ti                 | podmienene vhodný |
| GG(G)              | vhodný            |
| CuZn               | vhodný            |
| Plast, sklolaminát | vhodný            |
| Drevo              | vhodný            |
| Uni                | podmienene vhodný |

## Príslušenstvo

|  |               |
|--|---------------|
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 110                   | 519550 110    |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40           | 576000 115X40 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20            | 576000 80X20  |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 100                   | 519510 100    |
| Rukoväť pilníka z tvrdého dreva Celková dĺžka 100            | 519400 100    |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25           | 576000 100X25 |
| 2K-komponentná ergonomická rukoväť pilníka Celková dĺžka 110 | 519600 110    |
| Rukoväť pilníka z plastu Celková dĺžka 90                    | 519510 90     |