

RENISHAW**Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 20 mm, Ø guľ D: 1/12,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 494222 1/12,5 |
| GTIN | 2050000956768 |
| Trieda položky | 49F |

Popis**Prevedenie:**

Snímač s rubínovou guľičkou s pripojovacím závitom M2

Upozornenie:

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|--------------------------|----------|
| Materiál stopky | tvrdokov |
| Ø stopky S | 0,8 mm |
| Ø guľ D | 1 mm |
| Hmotnosť | 0,4 g |
| efektívna pracovná dĺžka | 12,5 mm |
| Dĺžka L | 20 mm |
| Pripojovací závit | M2 |
| Materiál hrotu | rubín |
| Druh produktu | Snímač |

Príslušenstvo

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Predĺženie násady snímača Dĺžka 40 | 494214 40 |
|------------------------------------|-----------|

| | |
|--|--------------|
| Adaptér Typ M3/M2 | 494218 M3/M2 |
| 5-cestný držiak násady snímača M2 Typ M2/5 | 494219 M2/5 |
| Predĺženie násady snímača Dĺžka 20 | 494214 20 |
| Predĺženie násady snímača Dĺžka 30 | 494214 30 |
| Predĺženie násady snímača Dĺžka 10 | 494214 10 |
| Súprava na čistenie dotykov | 494240 |