

**RENISHAW****Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 20 mm, Ø guľ D: 1,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	494222 1,5
GTIN	2050000956775
Trieda položky	49F

**Popis****Prevedenie:**

Snímač s rubínovou guľôčkou s pripojovacím závitom M2

**Upozornenie:**

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

**Technický opis**

Ø stopky S	1 mm
Hmotnosť	0,5 g
Materiál stopky	tvrdokov
Ø guľ D	1,5 mm
efektívna pracovná dĺžka	12,5 mm
Dĺžka L	20 mm
Pripojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Snímač

**Príslušenstvo**

5-cestný držiak násady snímača M2 Typ M2/5	494219 M2/5
--	-------------

Predĺženie násady snímača Dĺžka 20	494214 20
Súprava na čistenie dotykov	494240
Predĺženie násady snímača Dĺžka 10	494214 10
Predĺženie násady snímača Dĺžka 40	494214 40
Predĺženie násady snímača Dĺžka 30	494214 30
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2