

Jediný testovací kolík Třída tolerance 2, Typ: 0



ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 483910 0 |
| GTIN | 2050001048899 |
| Třída položky | 48A |

Popis

Prevedenie:

Z kvalitnej kalibračnej ocele, kalenej (60 ± 2 HRC) a brunovanej. Povrch brúsený a lapovaný. Od \varnothing 1,5 mm označené rozmery, 0,1 mm – 0,99 mm bez fazety. Od 1,0 mm jedna strana s fazetou.

Třída tolerance 2: \varnothing kolíka $\pm 0,002$ mm.

Použitie:

Pred použitím odmastíte a po použití namastíte.

Upozornenie:

Pri objednávke **tiež uveďte požadovaný \varnothing** , napr. č. 483900 veľ. 5 **10,08**, resp. 483920 veľ. 5 **10,082**.

Technický opis

| | |
|------------------------|-----------------|
| Dĺžka meracích kolíkov | 40 mm |
| Stúpanie | 0,01 mm |
| Menovitý rozmer | 0,3 - 0,49 mm |
| Kalibrácia | L5 |
| Norma | DIN 2269 |
| Tolerančná trieda | 2 |
| Tvrdosť | 60 ± 2 HRC |
| Materiál | Kalibračná oceľ |
| Druh produktu | Skúšobný kolík |

Služby

| | |
|---|-----------|
| KalibráciaSkúšobný kolík Maximálny Ø 20 | 028240 20 |
| Kalibrácia DAkkSSkúšobný kolík Maximálny Ø 20 | 028260 20 |