

**RENISHAW****Rubínové guľôčkové tlačidlo Keramika dĺžka 100 mm, Ø guľ D: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	494236 5
GTIN	2050001740595
Trieda položky	49F

**Popis****Prevedenie:**

Nadstavce snímača pre meracie a obrábacie stroje z keramiky s pripojovacím závitom M4.

**Upozornenie:**

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

**Technický opis**

Ø stopky S	3,8 mm
efektívna pracovná dĺžka	83,5 mm
Materiál stopky	Keramika
Ø guľ D	5 mm
Hmotnosť	6,3 g
Dĺžka L	100 mm
Pripojovací závit	M4
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Snímač

**Príslušenstvo**

5-cestný držiak násady snímača M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2

Súprava na čistenie dotykov	494240
Predĺženie násady snímača Dĺžka 20	494214 20
Predĺženie násady snímača Dĺžka 10	494214 10
Predĺženie násady snímača Dĺžka 40	494214 40
Predĺženie násady snímača Dĺžka 30	494214 30