

RENISHAW

**Rubínové guľôčkové tlačidlo Keramika dĺžka 100 mm, Ø guľ D: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	494236 6
GTIN	2050001740601
Trieda položky	49F

**Popis****Prevedenie:**

Nadstavce snímača pre meracie a obrábacie stroje z keramiky s pripojovacím závitom M4.

**Upozornenie:**

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

**Technický opis**

Materiál stopky	Keramika
Ø stopky S	4,5 mm
Hmotnosť	6,3 g
efektívna pracovná dĺžka	88,5 mm
Ø guľ D	6 mm
Dĺžka L	100 mm
Pripojovací závit	M4
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Snímač

**Príslušenstvo**

5-cestný držiak násady snímača M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Predĺženie násady snímača Dĺžka 40	494214 40

Súprava na čistenie dotykov	494240
Predĺženie násady snímača Dĺžka 10	494214 10
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Predĺženie násady snímača Dĺžka 20	494214 20
Predĺženie násady snímača Dĺžka 30	494214 30