

Súprava kontrolných kolíkov v drevenej kazete Trieda tolerancie 2, Typ: 7-8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	483830 7-8
GTIN	2050001048714
Trieda položky	48A

Popis

Prevedenie:

Z kvalitnej kalibračnej ocele, kalenej (60 ± 2 HRC) a brunovanej. Súpravy skúšobných kolíkov sú prehľadne uložené v drevenej skrinke s označovanými vývrtmi (od 1,5 mm Ø sú skúšobné kolíky takisto označované priamo). Dĺžka skúšobných kolíkov 40 mm do Ø 0,99 mm, nad tým 70 mm.

Trieda tolerancie 2: Ø kolíka $\pm 0,002$ mm. 2 drevené kazety, 100 skúšobných kolíkov rozdelených do 2 kaziet.

Použitie:

Pre práce na súradnicovej vyvrtávačke alebo v konštrukcii nástrojov a zariadení. Napr. na meranie tolerancií vŕtania, na kontrolovanie ložísk vývrtov, kontrolu tolerancií vzdialenosti dvoch vývrtov, premeriavanie ozubených kolies alebo závitov, ako aj na kontroly uhlov a profilov atď.

Technický opis

Počet skúšobných kolíkov	100
Stúpanie	0,01 mm
Rozsah nominálnych veľkostí	7,01 - 8 mm
Norma	DIN 2269
Tolerančná trieda	2

Tvrdosť	60 ± 2 HRC
Materiál	Kalibračná oceľ
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S18
Druh produktu	Skúšobný kolík

Služby

Kalibrácia Súprava skúšobných kolíkov Obsah súpravy 100	020880 100
Kalibrácia DAkkS Súprava skúšobných kolíkov Obsah súpravy 100	020890 100