

## Jediný testovací kolík Třída tolerance 2, Typ: 2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	483910 2
GTIN	2050001048912
Třída položky	48A

### Popis

#### Prevedenie:

Z kvalitnej kalibračnej ocele, kalenej ( $60 \pm 2$  HRC) a brunovanej. Povrch brúsený a lapovaný. Od  $\varnothing$  1,5 mm označené rozmery, 0,1 mm – 0,99 mm bez fazety. Od 1,0 mm jedna strana s fazetou.

**Třída tolerance 2:**  $\varnothing$  kolíka  $\pm 0,002$  mm.

#### Použitie:

Pred použitím odmastíte a po použití namastíte.

#### Upozornenie:

Pri objednávke **tiež uveďte požadovaný  $\varnothing$** , napr. č. 483900 veľ. 5 **10,08**, resp. 483920 veľ. 5 **10,082**.

### Technický opis

Dĺžka meracích kolíkov	70 mm
Stúpanie	0,01 mm
Menovitý rozmer	1 - 2,99 mm
Kalibrácia	L5
Norma	DIN 2269
Tolerančná trieda	2
Tvrdosť	$60 \pm 2$ HRC
Materiál	Kalibračná oceľ
Druh produktu	Skúšobný kolík

### Služby

KalibráciaSkúšobný kolík Maximálny Ø 20	028240 20
Kalibrácia DAkkSSkúšobný kolík Maximálny Ø 20	028260 20