

RENISHAW**Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 20 mm, Ø guľ D: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	494222 4
GTIN	2050000956805
Trieda položky	49F

Popis**Prevedenie:**

Snímač s rubínovou guľôčkou s pripojovacím závitom M2

Upozornenie:

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

Technický opis

Ø stopky S	1,5 mm
Ø guľ D	4 mm
Hmotnosť	0,6 g
Materiál stopky	Ocel
efektívna pracovná dĺžka	20 mm
Dĺžka L	20 mm
Pripojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Snímač

Príslušenstvo

Súprava na čistenie dotykov	494240
-----------------------------	--------

Predĺženie násady snímača Dĺžka 40	494214 40
Predĺženie násady snímača Dĺžka 10	494214 10
Predĺženie násady snímača Dĺžka 20	494214 20
Predĺženie násady snímača Dĺžka 30	494214 30
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
5-cestný držiak násady snímača M2 Typ M2/5	494219 M2/5