



Mobilný prístroj na skúšanie tvrdosti alphaDUR mini (bez sondy)



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	495047
GTIN	2050001957238
Trieda položky	49G

Popis

Prevedenie:

alphaDUR mini je mobilný prístroj na skúšku tvrdosti UCI pre merania podľa normy DIN 50159-1, ASTM A 1038 a smernice VDI/VDE 2616. Rozsah merania 10 až 3 000 HV, farebný displej s vysokým rozlíšením, ukladanie 50 kalibrácií materiálov a 100 000 nameraných údajov. Prehodnotenie HRD, HRB, HB a pevnosť v ťahu. Štatistické funkcie a vstavaný lítiovo-iónový akumulátor s dobrou prevádzky 7 h. Meranie sa vykonáva pomocou sondy č. 495043 – objednávať samostatne.

Rozsah balenia:

Základný prístroj so zabudovaným akumulátorom, káblom sondy, nabíjačkou s USB káblom, prepravným kufríkom a návodom na obsluhu na USB kľúči (bez sondy).

Zvláštne príslušenstvo:

Taška, softvér na vyhotovenie skúšobných protokolov, štatistík, grafického vyhodnotenia, možnosť prenosu dát na USB a porovnávacie doštičky tvrdosti UCI vrátane certifikátu ISO/ASTM na vyžiadanie.

Technický opis

Zásobovanie prúdom	Li-Iónový
--------------------	-----------

Výška	23 mm
Dĺžka	135 mm
Šírka	80 mm
Hmotnosť	320 g
Označenie výrobcu	12-102
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Rozhranie	USB rozhranie
Druh produktu	Analogový prístroj na meranie tvrdosť

Príslušenstvo

Sonda UCI pre alphaDUR II a alphaDUR mini Skúšobné zariadenie 20	495043 20
Nasadzovacia pomôcka pre okrúhle materiály pre Ø obrobku 10-50	495048 10-50
Nasadzovacia pomôcka pre okrúhle materiály pre Ø obrobku 50-250	495048 50-250
Sonda UCI pre alphaDUR II a alphaDUR mini Skúšobné zariadenie 49	495043 49
Sonda UCI pre alphaDUR II a alphaDUR mini Skúšobné zariadenie 30	495043 30
Presný merací statív	495049
Sonda UCI pre alphaDUR II a alphaDUR mini Skúšobné zariadenie 10	495043 10
Sonda UCI pre alphaDUR II a alphaDUR mini Skúšobné zariadenie 98	495043 98
Nasadzovacia pomôcka pre rovné plochy	495046