

3M**Rounový brusný pás (A) SC-BS, 40×815 mm, Porovnanie zrnitosti: 180****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558504 180
GTIN	4046719004812
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom vo väzbe zo syntetickej živice, dlhá životnosť, **rovnomerná povrchová úprava, nízka tvorba tepla.**

Flexibilný pás z netkanej textílie pre použitie na ručných strojoch.

Použitie:

Na dobrosovanie nahrubo brúsených alebo vykefovaných povrchov pre konzistentné a reprodukovateľné výsledky. Vhodné aj na odstraňovanie jemnej hrdze, jemných nečistôt a zafarbení.

Technický opis

Farba	cervená
Stupeň jemnosti	stredný
Porovnanie zrnitosti	180
Prevedenie	A medium
Séria	SC-BS

Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pása	40 mm
Dĺžka brúsneho pása	815 mm
Atribút Názov produktu	40×815 mm
Označenie výrobcu	SC-BS
Druh produktu	Rúnový brusný pás

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný	15-20	
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	10	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	10	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	10	H
INOX	vhodný	10	
Ti	vhodný	10	
GG(G)	vhodný	10	K
CuZn	vhodný	10	N
Plast, sklolaminát	vhodný	10	
Drevo	vhodný	10	
Nátery	vhodný	10	
Uni	vhodný	10	
suché	vhodný		