

RENISHAW**Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 40 mm, Ø guľ D: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	494224 3
GTIN	2050000973499
Trieda položky	49F

Popis**Prevedenie:**

Snímač s rubínovou guľôčkou s pripojovacím závitom M2

Upozornenie:

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

Technický opis

Hmotnosť	1,97 g
Ø guľ D	3 mm
Materiál stopky	tvrdokov
efektívna pracovná dĺžka	37 mm
Ø stopky S	2 mm
Dĺžka L	40 mm
Pripojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Snímač

Príslušenstvo

Predĺženie násady snímača Dĺžka 20	494214 20
------------------------------------	-----------

Súprava na čistenie dotykov	494240
5-cestný držiak násady snímača M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Predĺženie násady snímača Dĺžka 40	494214 40
Predĺženie násady snímača Dĺžka 30	494214 30
Predĺženie násady snímača Dĺžka 10	494214 10
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2