


HOLEX**Presný zverák, Šírka čelustí A: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	494480 25
GTIN	4045197525413
Trieda položky	42L

Popis**Prevedenie:**

Presný zverák vo vyhotovení s tvrdým pochrómovaním (mosadz), príp. eloxovaním (hliník). Ideálne na použitie pri malých dieloch, napr. na mikroskopoch a profilových projektoroch alebo s prístrojmi na meranie drsnosti. Presnosť uhla 0,04 mm, vymeniteľné upínacie čeluste z vytvrdenej, nehrdzavejúcej ocele, ako aj plastu. Pevné upínacie čeluste s hranolmi pre cylindrické diely. Dodatočný hranol na pevnej upínacej čelusti, ako aj upínacích čapoch na pozdĺžnych stranách rozširujú možnosti použitia.

Technický opis

Materiál Zverák	hliník eloxovaný
Celková výška c	25 mm
maximálny rozsah upínania b	24,5 mm
Celková dĺžka a	75 mm
Šírka čelustí A	25 mm
Výška čelusti C	10 mm
Celková šírka B	25 mm
Druh produktu	Zverák na kontrolu

