

RENISHAW**Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 20 mm, Ø guľ D: 0,7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	494222 0,7
GTIN	2050000973468
Trieda položky	49F

Popis**Prevedenie:**

Snímač s rubínovou guľičkou s pripojovacím závitom M2

Upozornenie:

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

Technický opis

Ø guľ D	0,7 mm
Materiál stopky	tvrdokov
efektívna pracovná dĺžka	12 mm
Hmotnosť	0,3 g
Ø stopky S	0,5 mm
Dĺžka L	20 mm
Pripojovací závit	M2
Materiál hrotu	rubín
Druh produktu	Snímač

Príslušenstvo

Súprava na čistenie dotykov	494240
-----------------------------	--------

Predĺženie násady snímača Dĺžka 10	494214 10
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Predĺženie násady snímača Dĺžka 20	494214 20
5-cestný držiak násady snímača M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Predĺženie násady snímača Dĺžka 40	494214 40
Predĺženie násady snímača Dĺžka 30	494214 30