

Jediný testovací kolík Třída tolerance 2, Typ: 7**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	483910 7
GTIN	2050001048967
Třída položky	48A

Popis**Prevedenie:**

Z kvalitnej kalibračnej ocele, kalenej (60 ± 2 HRC) a brunovanej. Povrch brúsený a lapovaný. Od \varnothing 1,5 mm označené rozmery, 0,1 mm – 0,99 mm bez fazety. Od 1,0 mm jedna strana s fazetou.

Třída tolerance 2: \varnothing kolíka $\pm 0,002$ mm.

Použitie:

Pred použitím odmastíte a po použití namastíte.

Upozornenie:

Pri objednávke **tiež uveďte požadovaný \varnothing** , napr. č. 483900 veľ. 5 **10,08**, resp. 483920 veľ. 5 **10,082**.

Technický opis

Stúpanie	0,01 mm
Dĺžka meracích kolíkov	70 mm
Menovitý rozmer	14 - 15,99 mm
Kalibrácia	L5
Norma	DIN 2269
Tolerančná trieda	2
Tvrdosť	60 ± 2 HRC
Materiál	Kalibračná oceľ
Druh produktu	Skúšobný kolík

Služby

KalibráciaSkúšobný kolík Maximálny Ø 20	028240 20
Kalibrácia DAkkSSkúšobný kolík Maximálny Ø 20	028260 20