

3M**Rounový brusný pás (A) SC-BS, 20×520 mm, Porovnanie zrnitosti: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 558495 100 |
| GTIN | 2050001694171 |
| Trieda položky | 53M |

Popis**Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom vo väzbe zo syntetickej živice, dlhá životnosť, **rovnomerná povrchová úprava, nízka tvorba tepla.**

Flexibilný pás z netkanej textílie pre použitie na ručných strojoch.

Použitie:

Na dobrosovanie nahrubo brúsených alebo vykefovaných povrchov pre konzistentné a reprodukovateľné výsledky. Vhodné aj na odstraňovanie jemnej hrdze, jemných nečistôt a zafarbení.

Technický opis

| | |
|----------------------|----------|
| Stupeň jemnosti | hrubý |
| Porovnanie zrnitosti | 100 |
| Farba | hnedá |
| Prevedenie | A coarse |
| Séria | SC-BS |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Skratka pre brúsivo | A |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Šírka brúsneho pása | 20 mm |
| Dĺžka brúsneho pása | 520 mm |
| Atribút Názov produktu | 20x520 mm |
| Označenie výrobcu | SC-BS |
| Druh produktu | Rúnový brusný pás |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | podmienene vhodný | 15-20 | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 10 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 10 | P |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | 10 | H |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | 10 | H |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | 10 | H |
| INOX | vhodný | 10 | |
| Ti | vhodný | 10 | |
| GG(G) | vhodný | 10 | K |
| CuZn | vhodný | 10 | N |
| Plast, sklolaminát | vhodný | 10 | |
| Drevo | vhodný | 10 | |
| Nátery | vhodný | 10 | |
| Uni | vhodný | 10 | |
| suché | vhodný | | |