

**RENISHAW****Stylus, cylindrický, Ø valca D: 2Rmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	494230 2R
GTIN	2050000973567
Trieda položky	49F

**Popis****Prevedenie:**

Valcový rubínový snímač s pripojovacím závitom M2

**Upozornenie:**

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

**Technický opis**

efektívna pracovná dĺžka	7,2 mm
Materiál stopky	rubín
Hmotnosť	0,5 g
Ø valca D	2 mm
Dĺžka L	20 mm
Pripojovací závit	M2
Druh produktu	Snímač

**Príslušenstvo**

Predĺženie násady snímača Dĺžka 20	494214 20
Adaptér Typ M3/M2	494218 M3/M2
Súprava na čistenie dotykov	494240

Predĺženie násady snímača Dĺžka 40	494214 40
Predĺženie násady snímača Dĺžka 30	494214 30
5-cestný držiak násady snímača M2 Typ M2/5	494219 M2/5
Predĺženie násady snímača Dĺžka 10	494214 10