

**Rounový brusný pás (A) SC-BL, 50×2000 mm, Porovnanie zrnitosti: 280****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558506 280
GTIN	4001895441776
Trieda položky	53M

**Popis****Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom vo väzbe zo syntetickej živice, dlhá životnosť, **rovnomerná povrchová úprava, nízka tvorba tepla.**

Stabilný rúnový pás s malým natiiahnutím pásu pre maximálne zaťaženia.

**Použitie:**

Na dobrosovanie nahrubo brúsených alebo vykefovaných povrchov pre konzistentné a reprodukovateľné výsledky. Vhodné aj na odstraňovanie jemnej hrdze, jemných nečistôt a zafarbení.

**Technický opis**

Porovnanie zrnitosti	280
Farba	modrá
Stupeň jemnosti	velmi jemný
Prevedenie	A very fine
Séria	SC-BL

Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pása	50 mm
Dĺžka brúsneho pása	2000 mm
Atribút Názov produktu	50×2000 mm
Označenie výrobcu	SC-BL
Druh produktu	Rúnový brusný pás

### Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný	15-20	
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	10	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	10	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	10	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	10	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	10	H
INOX	vhodný	10	
Ti	vhodný	10	
GG(G)	vhodný	10	K
CuZn	vhodný	10	N
Plast, sklolaminát	vhodný	10	
Drevo	vhodný	10	
Nátery	vhodný	10	
Uni	vhodný	10	
suché	vhodný		