

**Presný ihlový pilník Celková dĺžka 140 mm, SH 0 / DH 1, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|--------------|
| Číslo objednávky | 527130 3 |
| GTIN | 613548046395 |
| Trieda položky | 53B |

Popis**Prevedenie:**

Švajčiarske presné ihlové pilníky zodpovedajú maximálnym nárokom na tvarovú presnosť, presnosť seku, výkon pilníka a životnosť. Dĺžka seku = $\frac{1}{2}$ dĺžka pilníka. Vyrobené zo špeciálnej ocele pre presné pilníky s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu (65-66 HRC). Presne prispôbené tvary, špeciálne uhly sekov a veľký výber rôznych sekov. Vysoký výkon pilníka.

Rýchlopínaciú rukoväť pozri pod č. 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Upozornenie:

Pozri tiež presné pilníky Habilis č. 527050 – 527070.

Technický opis

| | |
|---------------------|------------|
| Plochy pilníkovania | 2 |
| Prierez | 5,1×1,5 mm |
| Popis tvaru | polgulatý |
| Celková dĺžka | 140 mm |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Švajčiarsky sek | 0 |
| zodpovedá nemeckému seku | 1 – 2 |
| Atribút Názov produktu | SH 0 / DH 1 |
| Druh produktu | Presný ihlový pilník |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Uni | podmienene vhodný | | |

Príslušenstvo

| | |
|---|----------|
| Rýchlopínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 2 | 519700 2 |
| Rýchlopínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 3 | 519700 3 |