

**Presný ihlový pilník Celková dĺžka 180 mm, SH 0 / DH 1, Typ: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	527250 4
GTIN	613548048573
Trieda položky	53B

Popis**Prevedenie:**

Švajčiarske presné ihlové pilníky zodpovedajú maximálnym nárokom na tvarovú presnosť, presnosť seku, výkon pilníka a životnosť. Dĺžka seku = $\frac{1}{2}$ dĺžka pilníka. Vyrobené zo špeciálnej ocele pre presné pilníky s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu (65-66 HRC). Presne prispôsobené tvary, špeciálne uhly sekov a veľký výber rôznych sekov. Vysoký výkon pilníka.

Rýchlopínaciú rukoväť pozri pod č. 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Upozornenie:

Pozri tiež presné pilníky Habilis č. 527050 – 527070.

Technický opis

Popis tvaru	oblé
Priemer	3,2 mm
Celková dĺžka	180 mm
Plochy pilníkovania	1

Švajčiarsky sek	0
zodpovedá nemeckému seku	2
Atribút Názov produktu	SH 0 / DH 1
Druh produktu	Presný ihlový pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Uni	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Rýchlopínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 3	519700 3
Rýchlopínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 2	519700 2