

**VALTITAN presný ihlový pilník Celková dĺžka 180 mm, SH 0 / DH 1, Typ: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	527550 6
GTIN	613548045626
Trieda položky	53B

**Popis****Prevedenie:**

**Vysokovýkonné ihlové pilníky** s extrémne vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu. Povrchová tvrdosť **1200 HV**. Špeciálny tvar zubov zabraňuje zanášaniam pilníkov trieskami od pilníkovaní, takže je možné nevysilujúce čistenie ľahkým vyklepávaním (na drevo).

**Norma:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Technický opis**

Prierez	4,2 mm
Popis tvaru	Trojhran
Celková dĺžka	180 mm
Plochy pilníkovaní	3
Švajčiarsky sek	0
zodpovedá nemeckému seku	1
Atribút Názov produktu	SH 0 / DH 1
vrát. rukoväti držadla	nie
Druh produktu	Presný ihlový pilník

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Alu mg	vhodný
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný
Uni	vhodný

## Príslušenstvo

Rýchlopínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 3	519700 3
Rýchlopínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 2	519700 2