

**Presný ihlový pilník Celková dĺžka 160 mm, SH 2 / DH 3, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Číslo objednávky | 527340 3     |
| GTIN             | 613548046494 |
| Trieda položky   | 53B          |

**Popis****Prevedenie:**

Švajčiarske presné ihlové pilníky zodpovedajú maximálnym nárokom na tvarovú presnosť, presnosť seku, výkon pilníka a životnosť. Dĺžka seku =  $\frac{1}{2}$  dĺžka pilníka. Vyrobené zo špeciálnej ocele pre presné pilníky s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu (65-66 HRC). Presne prispôsobené tvary, špeciálne uhly sekov a veľký výber rôznych sekov. Vysoký výkon pilníka.

**Rýchlopínaciú rukoväť pozri pod č. 519700.**

**Norma:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Upozornenie:**

Pozri tiež presné pilníky Habilis č. 527050 – 527070.

**Technický opis**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Popis tvaru         | polgulatý  |
| Plochy pilníkovania | 2          |
| Prierez             | 5,6×1,7 mm |
| Celková dĺžka       | 160 mm     |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Švajčiarsky sek          | 2                    |
| zodpovedá nemeckému seku | 4                    |
| Atribút Názov produktu   | SH 2 / DH 3          |
| Druh produktu            | Presný ihlový pilník |

## Údaje o užívatelovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | podmienene vhodný |                |         |
| INOX                          | vhodný            |                |         |
| Ti                            | podmienene vhodný |                |         |
| GG(G)                         | vhodný            |                |         |
| CuZn                          | vhodný            |                |         |
| Plast, sklolaminát            | vhodný            |                |         |
| Drevo                         | vhodný            |                |         |
| Uni                           | podmienene vhodný |                |         |

## Príslušenstvo

|   |          |
|---|----------|
| Rýchlopínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 3 | 519700 3 |
| Rýchlopínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 2 | 519700 2 |