

**Presný ihlový pilník Celková dĺžka 200 mm, SH 0 / DH 1, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	527260 1
GTIN	613548046289
Trieda položky	53B

**Popis****Prevedenie:**

Švajčiarske presné ihlové pilníky zodpovedajú maximálnym nárokom na tvarovú presnosť, presnosť seku, výkon pilníka a životnosť. Dĺžka seku =  $\frac{1}{2}$  dĺžka pilníka. Vyrobené zo špeciálnej ocele pre presné pilníky s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu (65-66 HRC). Presne prispôsobené tvary, špeciálne uhly sekov a veľký výber rôznych sekov. Vysoký výkon pilníka.

**Rýchlopínaciú rukovätí pozri pod č. 519700.**

**Norma:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Upozornenie:**

Pozri tiež presné pilníky Habilis č. 527050 – 527070.

**Technický opis**

Prierez	6,5×1,3 mm
Celková dĺžka	200 mm
Popis tvaru	plochý rovnomerný
Vyrazenie čelnej plochy	4

Švajčiarsky sek	0
zodpovedá nemeckému seku	2
Atribút Názov produktu	SH 0 / DH 1
Druh produktu	Presný ihlový pilník

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Uni	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Rýchlopínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 2	519700 2
Rýchlopínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 3	519700 3