

Jediný testovací kolík Třída tolerance 2, Typ: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	483941 4
GTIN	2050001056979
Třída položky	48A

Popis

Prevedenie:

Skúšobné kolíky z legovanej nástrojovej ocele 60 ± 2 HRC. Kolík: tvrdený, brunovaný, brúsený a lapovaný. Rukoväť: špecifikácia \emptyset vyrytá.

Upozornenie:

Pri objednávke tiež **uvedte požadovaný \emptyset** , napr. č. 483940 veľ. 2, **0,35**.

Technický opis

Stúpanie	0,01 mm
Celková dĺžka	83 mm
Skúšobná dĺžka	63 mm
Menovitý rozmer	1 - 2,99 mm
Kalibrácia	L5
Norma	DIN 2269
Tolerančná trieda	2
Tvrdosť	60 ± 2 HRC
Materiál	legovaná nástrojová oceľ
Druh produktu	Skúšobný kolík

Služby

Kalibrácia DAKKSSkúšobný kolík Maximálny \emptyset 20	028260 20
	028240 20

Kalibrácia Skúšobný kolík Maximálny Ø 20
