

Jediný testovací kolík Třída tolerance 1, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 483940 1 |
| GTIN | 2050001056894 |
| Třída položky | 48A |

Popis

Prevedenie:

Skúšobné kolíky z legovanej nástrojovej ocele 60 ± 2 HRC. Kolík: tvrdený, brunovaný, brúsený a lapovaný. Rukoväť: špecifikácia \emptyset vyrytá.

Upozornenie:

Pri objednávke tiež **uvedte požadovaný \emptyset** , napr. č. 483940 veľ. 2, **0,35**.

Technický opis

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Stúpanie | 0,01 mm |
| Celková dĺžka | 53 mm |
| Skúšobná dĺžka | 33 mm |
| Menovitý rozmer | 0,2 - 0,29 mm |
| Kalibrácia | L5 |
| Norma | DIN 2269 |
| Tolerančná trieda | 1 |
| Tvrdosť | 60 ± 2 HRC |
| Materiál | legovaná nástrojová oceľ |
| Druh produktu | Skúšobný kolík |

Služby

| | |
|---|-----------|
| KalibráciaSkúšobný kolík Maximálny \emptyset 20 | 028240 20 |
| | 028260 20 |

Kalibrácia DAkkSSkúšobný kolík Maximálny Ø 20
