



Obťahovací kameň – ušľachtilý korund, oblé, Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti: 100X8F



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 558535 100X8F |
| GTIN | 9003172581378 |
| Trieda položky | 53Y |

Popis

Použitie:

Na **odhroťovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie** rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie.

Pre **ocel'** (vytvrdenú) a zliatiny so zvýšenou pevnosťou v ťahu. Húževnatosť tohto materiálu poskytuje **pevnosť hrán** a vysokú **reznú schopnosť**.

Upozornenie:

Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.

Technický opis

| | |
|---------------------|-------------------|
| Stupeň jemnosti | jemná |
| Dĺžka | 100 mm |
| Šírka | 8 mm |
| Zrinitosť | 320 |
| Farba | oranžová |
| Skratka pre brúsivo | A |
| Tvar | oblé |
| Druh produktu | Obťahovací pilník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | podmienene vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| CuZn | podmienene vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | podmienene vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |