

## Medzný kalibračný trň H7, Menovitý rozmer Ø: 2mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	484000 2
GTIN	4045197210692
Trieda položky	48B

### Popis

#### Prevedenie:

Správne strany týchto pracovných kalibrov sú zhotovené s **pridaným rozmerom** na opotrebenie podľa normy DIN 7164.

Meracie teleso vyrobené z prvotriednej kalibrovannej ocele, kalené, odľahčené, brúsené a lapované.

Medzné kalibračné trne s triedou tolerancie H7.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Upozornenie:

- **Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednatelné na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) napr. č. 484000 veľ. 82.**
- **Preberacie kalibre (bez pridaného rozmeru opotrebovania) pozri č. 484027; 484028.**
- **Kalibre s medzirozmermi a všetky Ø s číselnými toleranciami pozri č. 484025; 484026.**

### Technický opis

Tolerančné pole	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Kvalita	7
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Menovitý rozmer	2 mm

Kalibrácia	L6
Druh produktu	Medzný kalibračný trň

**Služby**

Kalibrácia Medzný kalibračný trň Maximálny Ø 20	028300 20
Kalibrácia DAkKS Medzný kalibračný trň Maximálny Ø 60	028340 60