

**Obťahovací kameň karbid kremičitý (zelený), polguľatý, Dĺžka × šírka (mm)  
stupeň jemnosti: 100X10M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558645 100X10M
GTIN	4260496530818
Trieda položky	56Z

**Popis****Použitie:**

Na **odhroťovanie, ostrenie, sťahovanie** a **zrážanie** rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie.

Pre **tvrdokov, neželezný kov**, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s **vysokou tvrdosťou** a výrazným **efektom samoostrenia**.

**Upozornenie:**

**Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.**

**Technický opis**

Zrnitosť	180
Šírka	10 mm
Dĺžka	100 mm
Stupeň jemnosti	stredný
Farba	zelená
Skratka pre brúsivo	SiC
Tvar	polguľatý
Druh produktu	Obťahovací pilník

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		