


**Obťahovací kameň karbid kremičitý (zelený), Trojhran, Dĺžka × šírka (mm)
stupeň jemnosti: 150X16F****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558615 150X16F
GTIN	4260496530276
Trieda položky	56Z

Popis**Použitie:**

Na **odhroťovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie** rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie.

Pre **tvrdokov, neželezný kov, sklo, keramiku, porcelán**. Materiál s **vysokou tvrdosťou** a výrazným **efektom samoostrenia**.

Upozornenie:

Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.

Technický opis

Stupeň jemnosti	jemná
Šírka	16 mm
Zrnitosť	320
Dĺžka	150 mm
Farba	zelená
Skratka pre brúsivo	SiC
Tvar	Trojhran
Druh produktu	Obťahovací pilník

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienenene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienenene vhodný		