

Medzný kalibračný trň H7, Menovitý rozmer Ø: 4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 484000 4 |
| GTIN | 4045197210715 |
| Trieda položky | 48B |

Popis

Prevedenie:

Správne strany týchto pracovných kalibrov sú zhotovené s **pridaným rozmerom** na opotrebenie podľa normy DIN 7164.

Meracie teleso vyrobené z prvotriednej kalibrovannej ocele, kalené, odľahčené, brúsené a lapované.

Medzné kalibračné trne s triedou tolerancie H7.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Upozornenie:

- **Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednatelné na www.hoffmann-goup.com napr. č. 484000 veľ. 82.**
- **Preberacie kalibre (bez pridaného rozmeru opotrebovania) pozri č. 484027; 484028.**
- **Kalibre s medzirozmermi a všetky Ø s číselnými toleranciami pozri č. 484025; 484026.**

Technický opis

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Tolerančné pole | H |
| Norma | DIN 7150-2 |
| Norma | DIN 7164 |
| Kvalita | 7 |
| Menovitý rozmer | 4 mm |
| Druh kalibru | dobrá strana kalibru |
| Druh kalibru | Strana nepodarkového rozmeru |
| Druh kalibru | dobrá strana kalibru |

| | |
|---------------|-----------------------|
| Kalibrácia | L6 |
| Druh produktu | Medzný kalibračný trň |

Služby

| | |
|--|-----------|
| Kalibrácia DAkkSMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 60 | 028340 60 |
| KalibráciaMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 20 | 028300 20 |