

**Obťahovací kameň karbid kremičitý (zelený), ploché, Dĺžka × šírka (mm)
stupeň jemnosti: 100X6F****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558655 100X6F
GTIN	4260496530115
Trieda položky	56Z

Popis**Použitie:**

Na **odhroťovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie** rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie.

Pre **tvrdokov, neželezný kov**, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s **vysokou tvrdosťou** a výrazným **efektom samoostrenia**.

Upozornenie:

Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.

Technický opis

Šírka	6 mm
Zrornosť	320
Dĺžka	100 mm
Stupeň jemnosti	jemná
Farba	zelená
Skratka pre brúsivo	SiC
Tvar	ploché
Druh produktu	Obťahovací pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		