

Honovací pilník - originál Arkansas (biely), zrno 8000, ploché, Dĺžka × šírka: 100X6mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558750 100X6
GTIN	4037073002286
Trieda položky	56Z

Popis**Prevedenie:**

Prírodný kameň (originálny Arkansas) z jemne zrnitého kremenca, s vysokou pevnosťou hrán. Pre najjemnejšie povrchy a výbrus bez výronkov. Zrnitosť 5 000 (predbrúsenie), zrnitosť 8 000 (leštenie).

Použitie:

Na **odhrotovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie** rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie. **Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.**

Upozornenie:

Jemné pridanie oleja zvyšuje trvanlivosť a ostrosť.

Technický opis

Dĺžka	100 mm
Zrnitosť	8000
Šírka	6 mm
Stupeň jemnosti	leštenie
Farba	biela
Brusivo	Arkansaský kremenec
Tvar	ploché
Druh produktu	Obťahovací pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		