

Ocielka originálna Arkansas (biely), zrno 8000 v drevenom púzdre, Dĺžka×šírka: 150X50mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	558830 150X50
GTIN	4037073001586
Trieda položky	56Z

Popis

Prevedenie:

Prírodný kameň (originálny Arkansas) z jemne zrnitého kremenca, s vysokou pevnosťou hrán. Pre najjemnejšie povrchy a výbrus bez výronkov. Zrinitosť 5 000 (predbrúsenie), zrinitosť 8 000 (leštenie).

Použitie:

Na **odhroťovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie** rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie. **Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.**

Upozornenie:

Jemné pridanie oleja zvyšuje trvanlivosť a ostrosť.

Technický opis

Šírka	50 mm
Dĺžka	150 mm
Výška	12 mm
Stupeň jemnosti	leštenie
Zrinitosť	8000

Brusivo	Arkansaský kremenec
Balenie	Drevené puzdro
Druh produktu	Obťahovací kameň

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		