



## Precízny ryhovaný pilník jemný Dĺžka 150 mm, SH 2 / DH 2, Typ: 916



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Číslo objednávky | 528050 916   |
| GTIN             | 613548078181 |
| Trieda položky   | 53B          |

### Popis

#### Prevedenie:

Polotovary **švajčiarskych presných tvarových pilníkov** sú kované zo špeciálnej ocele a sú vyrábané presnými strojmi s mimoriadne presným sekcom rovnomernej hustoty a hĺbky s tvrdosťou **65 – 66 HRC**. Sek s čistým vyrezaním až po vonkajší hrot dokazuje kvalitu týchto tvarových pilníkov. Presné tvarové pilníky sa vyznačujú maximálnou tvarovou presnosťou, enormným výkonom pilníka pri extrémne dlhej životnosti.

#### Použitie:

Na presné a citlivé práce aj pri veľmi tvrdých materiáloch, napr. vo výrobe foriem a nástrojov.

### Technický opis

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Prierez                  | 3×3 mm                 |
| Stupeň jemnosti          | jemná                  |
| Švajčiarsky sek          | 2                      |
| zodpovedá nemeckému seku | 2                      |
| Počet sekov              | 38 cm                  |
| Celková dĺžka            | 150 mm                 |
| Atribút Názov produktu   | SH 2 / DH 2            |
| Druh produktu            | Presný ryhovaný pilník |

### Údaje o užívateľovi

|  | Zhoda | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|--|-------|----------------|---------|
|--|-------|----------------|---------|

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Alu mg                        | vhodný            |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný            |
| Oceľ < 67 HRC                 | podmienene vhodný |
| INOX                          | vhodný            |
| Ti                            | podmienene vhodný |
| GG(G)                         | vhodný            |
| CuZn                          | vhodný            |
| Plast, sklolaminát            | vhodný            |
| Drevo                         | vhodný            |
| Uni                           | podmienene vhodný |