



Sada presných vlnitých pilníkov SH 2 = stredná (12 kusov)



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	528310
GTIN	2050001697981
Trieda položky	53B

Popis

Prevedenie:

Polotovary **švajčiarskych presných tvarových pilníkov** sú kované zo špeciálnej ocele a sú vyrábané presnými strojmi s mimoriadne presným sekom rovnomernej hustoty a hĺbky s tvrdosťou **65 – 66 HRC**. Sek s čistým vyrezaním až po vonkajší hrot dokazuje kvalitu týchto tvarových pilníkov. Presné tvarové pilníky sa vyznačujú maximálnou tvarovou presnosťou, enormným výkonom pilníka pri extrémne dlhej životnosti.

Použitie:

Na presné a citlivé práce aj pri veľmi tvrdých materiáloch, napr. vo výrobe foriem a nástrojov.

Rozsah balenia:

V rolovej taške. Po 1 pilníku č. 528300 tvar 711 – 790.

Technický opis

Stupeň jemnosti	stredný
Švajčiarsky sek	2
Počet sekov	25 cm
Celková dĺžka	180 mm
Počet samostatných pilníkov	12

Druh produktu

Presný ryhovaný pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Uni	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Presný ryhovaný pilník strednýDĺžka 180 mm Typ 761	528300 761
Zvinovacie puzdro na ryhované pilníky Počet prierečinkov 12	528510 12
Presný ryhovaný pilník strednýDĺžka 180 mm Typ 731	528300 731
Presný ryhovaný pilník strednýDĺžka 180 mm Typ 750	528300 750
Presný ryhovaný pilník strednýDĺžka 180 mm Typ 771	528300 771
Presný ryhovaný pilník strednýDĺžka 180 mm Typ 711	528300 711
Presný ryhovaný pilník strednýDĺžka 180 mm Typ 713	528300 713
Presný ryhovaný pilník strednýDĺžka 180 mm Typ 732	528300 732
Presný ryhovaný pilník strednýDĺžka 180 mm Typ 790	528300 790

Presný ryhovaný pilník strednýDĺžka 180 mm Typ 741	528300 741
Presný ryhovaný pilník strednýDĺžka 180 mm Typ 763	528300 763
Presný ryhovaný pilník strednýDĺžka 180 mm Typ 764	528300 764
Presný ryhovaný pilník strednýDĺžka 180 mm Typ 781	528300 781