



Diamantový ihlový pilník, 140 mm Zrinitosť D91 (jemný), Typ: 4

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 529210 4 |
| GTIN | 4007220016848 |
| Trieda položky | 53B |

Popis

Prevedenie:

Polotovary týchto ihlových pilníkov sú kované a vybrúsené zo špeciálnej ocele. Diamantové pilníky sú rovnomerne posypané diamantovým práškom rovnakej zrnitosti a galvanicky zafixované. Rovnomerná diamantová plocha a tvrdosť diamantu zabezpečujú lepšie výsledky pilníka. **Celková dĺžka pilníka = 140 mm**; dĺžka diamantovej plochy = 70 mm; Ø stopky = 3 mm.

Použitie:

Pre rozmerovo presné dokončovacie práce na nástrojoch na rezanie, vysekávanie a lisovanie z **tvrdenej ocele** alebo **tvrdého kovu**. Okrem toho na spracovanie **skla, keramiky** atď. Pilníkovanie s **malým prítlakom**, najmä na hranách. Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník.

Zrinitosť:

Jemná zrnitosť **D 91**

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlopínaciu rukoväť k týmto pilníkom nájdete pod č. 519700.

Technický opis

| | |
|------------------------|---------------|
| Dĺžka obloženia | 70 mm |
| Popis tvaru | oblé |
| Prierez s obsadením | 3,2 mm |
| Brusivo | diamant |
| Skratka pre brusivo | D |
| Zrinitosť | D91 |
| vrát. rukoväti držadla | nie |
| Druh produktu | Ihlový pilník |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | | |
| Karbid volfrámu (HM) | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Kameň | podmienene vhodný | | |

Príslušenstvo

| | |
|--|----------|
| Rýchlopínacia rukoväť pre ihlové pilníky Typ 3 | 519700 3 |
| Rýchlopínacia rukoväť pre ihlové pilníky Typ 2 | 519700 2 |