



## Diamantový pilník na mobil, 215 mm zrnitosť D126 (stredná) univerzálny, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	529150 1
GTIN	4007220017302
Trieda položky	53B

### Popis

#### Prevedenie:

Zodpovedajúco ihlové pilníky č. 529220, avšak vyrobené z polotovarov podobných pilníkom Habilis č. 527060 (vystužený prierez, silná kovaná stopka); cca. **3-násobná plocha obkladu** voči ihlovým pilníkom.

#### Použitie:

Na opracovanie **vytvrdených, príp. zušľachtených ocelí, tvrdého kovu, skla, keramiky a plastov so zosilnenými vláknami**. Pilníkovať vyvinutím **malého tlaku**, najmä na hranách! Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník.

### Technický opis

Prierez s obsadením	10,3×2,8 mm
Popis tvaru	plochý rovnomerný
Dĺžka obloženia	100 mm
Celková dĺžka	215 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
Zrnitosť	D126
vrát. rukoväti držadla	nie
Držadlo nevyhnutné	nie
Druh produktu	Jemný pilník

