



Nástrčkový kľúč s rukoväťou plne izolovaný, Rozmer cez steny: 10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	622500 10
GTIN	4010995008611
Trieda položky	63K

Popis

Prevedenie:

Dlhé vyhotovenie; hlbšia 6-hranná hlava kľúča pre vyčnievajúce čapy.

Plastová izolácia do 1 000 voltov podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Norma:

DIN 3125

Materiál:

Ergonomická viaczložková rukoväť s ochranou proti odvaleniu, **čepelou** z chróm-vanádiovej ocele, brunované, plne izolované.

Technický opis

Celková dĺžka	243 mm
Rozmer cez steny	10 mm
Dĺžka čepele	125 mm
Označenie výrobcu	SoftFinish® electric
Norma	DIN 3125
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu	Nástrčný kľúč

